



Papillon 270

Lights Interaction is op de markt gekomen met een armatuur, waarbij zo veel mogelijk energie omgezet wordt in licht op het gewas. Om hiervoor te zorgen hebben we een reflector ontwikkeld met een rendement van maar liefst 92%. Dit houdt dus in dat van het totale licht uit de lamp ook daadwerkelijk 92% in het gewas terecht komt. Doordat het licht op verschillende manieren gereflecteerd wordt komt het licht ook nog eens dieper in uw gewas.

De Papillon 270 is een armatuur met een compacte aluminium behuizing. Dus behalve een minimale lichtonderschepping van het armatuur, is deze ook afgewerkt met een reflecterende witte coating. Al het licht dat onderschept wordt door het armatuur, wordt op deze manier weer de kas in gereflecteerd. Omdat het belangrijk is een armatuur altijd maximaal te benutten hebben we ervoor gezorgd dat de reflector makkelijk schoongemaakt kan worden. Het reflectorgedeelte is namelijk eenvoudig schuifbaar in het apparatenhuis. Dus de jaarlijkse schoonmaak van de reflectoren is zo gedaan. Maar dat is niet alles. Lights Interaction garandeert een maximale, blijvende vervuiling van de reflector van 10% over de levensduur van 10 jaar.

Het armatuur Papillon 270 is leverbaar in 400V/600W, 230V/600W en 230V/400W en wordt compleet geleverd met lamp en ophangbeugels. Daarnaast is het armatuur leverbaar in uitvoeringen met of zonder filterspoel. De garantieduur op het armatuur is 2 jaar en de lampen vallen onder de hiervoor geldende lampgarantieregeling. Met de Papillon 270 heeft u een armatuur waarmee u de hoogste lichtopbrengst krijgt. Verder krijgt u ook alle garanties, waardoor u verzekerd bent van altijd de hoogste lichtopbrengst. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Technische specificaties

	Papillon 270 (400V/600W)	Papillon 270 (230V/600W)	Papillon 270 (230V/400W)
Spanning	400V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Stroomverbruik	1,85A	3,3 A	2,3A
Opgenomen vermogen	645W	645W	445W
Toleranties	± 5%	± 5%	± 5%
Gewicht	± 9,5kg	± 9,5kg	± 7,5kg
Cos φ	» 0,9	» 0,85	» 0,85
Type nummer	270460	270260	270240